

HOLEX**Tokarski nož za navoj desni slično DIN 282 (ISO 12), M20, kvadratna drška: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297165 12
GTIN	4045197885661
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Kvadratna drška	12 mm
Ukupna duljina	110 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto