

**HOLEX****Kutni tokarski nož desni slično DIN 4978 (ISO 3), M20, kvadratna drška: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296755 16
GTIN	4045197885456
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

Kvadratna drška	16 mm
Ukupna duljina	110 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto