

HOLEX**Tokarski nož desni slično DIN 4980 (ISO 6), M20, kvadratna drška: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296830 16
GTIN	4045197885500
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Kvadratna drška	16 mm
Ukupna duljina	110 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto