

bimos

Okretna radna stolica, PU pjena, s klizačem, niska, boja: BLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon od mekane PU pjene. Jednostavno za održavanje, moguće prati, robusno i otporno na kiseline i lužine kao i na mehaničke utjecaje. Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Dubina sjedala	470 mm
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Materijal sjedala	PU pjena
Visina naslona	580 mm
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam

Boja materijala sjedala	crna
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
kontinuirano podešavanje visine	da
Težina	14 kg
Materijal križnog postolja	Čelik
Materijal naslona	PU pjena
Širina sjedala	460 mm
Serija	Work-Tec
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------