

bimos

Okretna radna stolica, PU pjena, s klizačem i prstenom za noge, visoka, boja: BLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon od mekane PU pjene. Jednostavno za održavanje, moguće prati, robusno i otporno na kiseline i lužine kao i na mehaničke utjecaje.
Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Materijal naslona	PU pjena
Širina sjedala	460 mm
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
kontinuirano podešavanje visine	da

Visina naslona	580 mm
Materijal križnog postolja	Čelik
Dubina sjedala	470 mm
Boja materijala sjedala	crna
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Težina	16 kg
Materijal sjedala	PU pjena
Seriya	Work-Tec
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------