

bimos

Okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem, niska, boja: BLACK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon s presvlakom od umjetne kože, udobni i mekani. Može se prati i jednostavno je za održavanje.
Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Materijal sjedala	Umjetna koža
Boja materijala sjedala	crna
Dubina sjedala	470 mm
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Materijal križnog postolja	Čelik

Visina naslona	580 mm
Težina	13,5 kg
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Širina sjedala	460 mm
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Serija	Work-Tec
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------