

bimos

**Okretna radna stolica, Supertec, s klizačem, niska, boja: BLACK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965327 BLACK
GTIN	4016849625072
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Presvlaka od tkanine Supertec je udobna, mekana, prozirna i izrazito otporna, lako se održava i sprječava klizanje. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i PU pjene.<br>Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

**Standard:****DIN 68877****Tehnički opis**

Dubina sjedala	470 mm
Širina sjedala	460 mm
Visina naslona	580 mm
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Boja materijala sjedala	crna
Materijal križnog postolja	Čelik

Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam
Težina	13,5 kg
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

---

## Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)

963188