



12-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630950 12
GTIN	4018754000371
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena površina s **AS-drive** profilom.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 630929

Tehnički opis

Širina ključa	12 mm
Ø na strani pogona	16,5 mm
Duljina	23 mm

Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ