

Garant**6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive, širina ključa: 5,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 631225 5,5 |
| GTIN | 4045197496997 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Četverokutni prihvatač s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Otvor ključa Surface Drive omogućuje užu nalijeganje i veću snagu. Pritisak djeluje izravno na površine matica i vijaka; osjetljivi bridovi osigurani su od oštećenja. Sa Surface Drive-om može se stezati i otpuštati i međudimenzije, npr. u colima (A/F, BSF, BSW) kao i istrošene vijke. Ključevi s provrtom.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Duljina | 24,8 mm |
| prikladno za coli (američka mjera) | 13/64 col |
| Ø na strani pogona | 8,7 mm |
| Širina ključa | 5,5 mm |
| Izlazni četverokut | 1/4 col |
| Profil 6-kutnog nasadnog ključa | Surfacedrive |
| Standard | DIN 3124 |
| Profil pogona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Materijal | Krom-vanadij čelik |
| Površina | kromirano |
| s AS-Drive profilom | ne |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |