

**HOLEX****Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 30X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610950 30X32
GTIN	4045197159397
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Širina ključa 1	30 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	70 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	66 mm
Širina ključa 2	32 mm
maksimalna visina otvora ključa h	10 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	299 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke