

**HOLEX****Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 19X22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610950 19X22
GTIN	4045197159335
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:****DIN 3110 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalna širina otvora ključa b1	44 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	49 mm
Širina ključa 1	19 mm
Širina ključa 2	22 mm
maksimalna visina otvora ključa h	8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	235 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke