



Mali dvostrani viljuškasti ključ, širina ključa: 3,2mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 612200 3,2 |
| GTIN | 4018754018673 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

Upotreba:

Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Širina ključa 1 | 3,2 mm |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 10,5 mm |
| maksimalna visina otvora ključa h | 2 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Duljina ključa L | 70 mm |
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj |
| Položaj širine ključa 2 | 75 stupanj |
| Materijal | Čelik legiran kromom |
| Površina | ne ljušti se, kromirano preko nikla |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |

