

HOLEX**Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 30X34mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610950 30X34
GTIN	4045197281425
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h	10 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	75 mm
Širina ključa 2	34 mm
Širina ključa 1	30 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	66 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	302 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke