



Mali dvostrani viljuškasti ključ, širina ključa: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	612200 4
GTIN	4018754018550
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

Upotreba:

Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h	2 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	10,5 mm
Širina ključa 1	4 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	70 mm
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	75 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	ne ljušti se, kromirano preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

