



## Mali dvostrani viljuškasti ključ, širina ključa: 12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	612200 12
GTIN	4018754018635
Razred artikla	63A

### Opis

**Izvedba:**

S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

**Upotreba:**

Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

**Materijal:**

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

### Tehnički opis

maksimalna širina otvora ključa b1	24,2 mm
Širina ključa 1	12 mm
maksimalna visina otvora ključa h	3 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	116 mm
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	75 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	ne ljušti se, kromirano preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

