

**Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 36X41mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610950 36X41
GTIN	4045197441515
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Širina ključa 2	41 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	88 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	80 mm
maksimalna visina otvora ključa h	11 mm
Širina ključa 1	36 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	358 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke