

**6-kutni nastavci 3/8 cola, širina ključa: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	637200 15
GTIN	4018754002962
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije **AS-Drive** profila koji štiti rubove glava vijaka. Kaljeni u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

**Standard:****DIN 3124****Materijal:**

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

**Napomena:**

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 637229

**Tehnički opis**

Širina ključa	15 mm
Ø na strani pogona	20,6 mm
Duljina	31 mm
Izlazni Četverokut	3/8 col

Standard	DIN 3124
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Materijal	HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina	kromirana preko nikla
s AS-Drive profilom	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ