

**3M****Mini brusna traka Ø 90×100 mm, 237AA, Granulacija: 120**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	568550 120
GTIN	4001895606366
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Mini trake Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Fino strukturirana piramidalna površina jamči **najbolju završnu obradu uz najduži vijek trajanja**. Osobito prikladno za međubrušenje limova od nehrđajućeg čelika.

### Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 / 568575 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min<sup>-1</sup>.

Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Udio željeza, sumpora i klor: < 0,1 %

3M oznaka granulacije: A160

## Tehnički opis

Ø brusne trake	90 mm
Granulacija	120
3M oznaka granulacije	A160
Širina brusne trake	100 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Oznaka proizvođača	237AA

---

## Pribor

Prihvatni valjak Ø 90×100 mm Tip SOFT	568580 SOFT
---------------------------------------	-------------