



12-kutni nastavci 3/8 cola dugački, širina ključa: 11 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	637300 11
GTIN	4018754002177
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije **AS-Drive** profila koji štiti rubove glava vijaka. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

Standard:

DIN 3124-L

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Tehnički opis

Ø na strani pogona	15,6 mm
Duljina	54 mm
Širina ključa	11 mm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ

