



Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx®, Torx® profil: E14



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	637450 E14
GTIN	4018754003716
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokutnici **prema DIN 3120**.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva s uskom tolerancijom. Otvrđnjeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Dimenzije profila A: 12,9 mm

Ø na strani pogona: 16,5 mm

Duljina: 28 mm

Tehnički opis

Ø na strani pogona	16,5 mm
Duljina	28 mm
Torx® profil	E14
Dimenzije profila A	12,9 mm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Profil progona	Nasadni ključevi za TORX® vijke

Vrsta proizvoda

Umetak za nasadni ključ