

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednoredna okrugla četka INOX žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina četke:
100X12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570310 100X12
GTIN	4017359123232
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Jednoredne četke s valovitim materijalom.

Upotreba:

Za grubu obradu, čišćenje, skidanje korodiranih slojeva, taloga itd. Jednoredne četke moguće je koristiti **u sklopu te se tako postiže proizvoljna širina**. Za individualnu primjenu na brusilicama.

Tehnički opis

Duljina obruba H ₁	21 mm
Ø rupe s mogućnosti bušenja do	20 mm
maksimalan broj okretaja	8000 min ⁻¹
Ø četke D ₁	100 mm
Širina četke	12 mm
Ø bušenja d ₁	12 mm

Materijal opreme	INOX žica
Debljina svornjaka	0,3 mm
Vrsta proizvoda	Okrugla četka