

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednoredna okrugla četka INOX žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina četke:  
200X16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570310 200X16
GTIN	4017359159736
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

**Jednoredne četke** s valovitim materijalom.

**Upotreba:**

Za grubu obradu, čišćenje, skidanje korodiranih slojeva, taloga itd. Jednoredne četke moguće je koristiti **u sklopu te se tako postiže proizvoljna širina**. Za individualnu primjenu na brusilicama.

**Tehnički opis**

Ø rupe s mogućnosti bušenja do	80 mm
Širina četke	16 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	33 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	200 mm
maksimalan broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Ø bušenja d <sub>1</sub>	16 mm

Materijal opreme	INOX žica
Debljina svornjaka	0,3 mm
Vrsta proizvoda	Okrugla četka