



Okasto / viljuškasti ključ, Širina ključa: 16 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613700 16
GTIN	4045197159533
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovano u lijevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **AS-drive** profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Napomena:

AS-drive posebni profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Prihvata vijaka putem prirubnica. Vijci se štite. Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

Duljina ključa L: 180 mm

maksimalna visina otvora ključa h₁: 8 mm

maksimalna visina prstena h_{2 maks}: 13 mm

Tehnički opis

Širina ključa	16 mm
Duljina ključa L	180 mm
maksimalna visina otvora ključa h ₁	8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	13 mm
Položaj ključa	15 stupanj

