



## Pneumatski mobilni uređaj za podmazivanje, prikladan sadržaj spremnika: 50kg



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084000 50
GTIN	4024937412879
Razred artikla	08H

### Opis

#### Izvedba:

Pneumatski mobilni uređaj za podmazivanje s kolicima za ekonomično i sigurno prebacivanje dugotrajnog podmazivanja. Velika snaga prebacivanja kroz optimalni omjer prijenosa 1 : 55, te usisni priključak i sigurnosna crijeva podmazivanja velikog promjera. Prikladno za ulja i masti klase konzistencije 2, ali i bio masti (višenamjenske masti).

#### Dio isporuke:

Poklopac za pregled masti, čelični zaštitni poklopac, visokotlačni pištolj za podmazivanje i crijevo od 4m.

#### Napomena:

Uređaj za podmazivanje se sam podmazuje te nema potrebe podmazivanja vodova. Uporaba umanjivača tlaka sa separatorom vode se preporučuje.

### Tehnički opis

maksimalni tlak podmazivanja	400 bar
maksimalna transportna snaga	600 g/min

Unutarnji Ø spremnika	360 - 405 mm
potreban tlak zraka	3 - 10 bar
prikladan sadržaj spremnika	50 kg
Vrsta proizvoda	Uređaj za podmazivanje