

**Garant****List kružne pile, bez prevlake, Ø×debljina: 160X3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Razred artikla	17C

**Opis****Izvedba:**

**GARANT list kružne pile od tvrdog metala** za vrlo duboke rezove. Neravnomjerna podjela listova pile kojima se jamči miran rad. Preporučujemo radijalno uvlačenje zbog minimalizacije vibracija i produživanja vijeka trajanja alata.

Supstrat od tvrdog metala. Oblik i broj zubi posebno je prilagođen obradi aluminija.

**Tehnički opis**

Debljina	3 mm
Ø	160 mm
Ø bušenja	22 mm
Posmak $f_z$ u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	52 mm
Broj zubi Z	20

odgovarajući adapter	179902 160
Opremanje	HM
Ø priteznih rupa	4,4 mm
Broj priteznih rupa	5
Ø priteznih rupa polukrug	43,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		