

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupolasta četka Čelična žica 0,35 mm, Ø četke D1: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	573000 80
GTIN	4017359032404
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Za upotrebu na kutnim brusilicama i stacionarnim strojevima.

S unutarnjim navojem M14. S unutarnjim navojem M14.

Upotreba:

Najprikladnije za obradu površina, za skidanje srha, skidanje korodiranih slojeva, poliranje, uklanjanje boje, za temeljne premaze, lak, talog i dr.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Ø četke D ₁	85 mm
Debljina svornjaka	0,35 mm
Duljina obruba H ₁	25 mm
Navoj M	M14
Materijal opreme	Čelična žica
Vrsta proizvoda	Kupolasta četka

