

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:
50X10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 574250 50X10 |
| GTIN | 4017359043875 |
| Razred artikla | 57L |

Opis**Izvedba:**

Specijalne kvalitete valovite žice, Ø drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu.

Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Duljina obruba H ₁ | 12 mm |
| Debljina svornjaka | 0,2 mm |
| Ø četke D ₁ | 50 mm |
| maksimalan broj okretaja | 15000 min ⁻¹ |
| Širina završetka L ₁ | 10 mm |
| Ø drške D _s | 6 mm |

| | |
|------------------|---------------|
| Materijal opreme | INOX žica |
| Upuštanje | valovito |
| Vrsta proizvoda | Okrugla četka |