

HOLEX**Savijena telefonska kliješta, neizolirana, s ručkama, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713595 160
GTIN	4045197887405
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Narovašene čeljusti.

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:**DIN ISO 5745****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Duljina čeljusti	50 mm
ukupna duljina	160 mm
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju

Površina	neobrađen
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta