

**Udarno svrdlo od tvrdog metala „7X“ SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 8X215mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789057 8X215
GTIN	3165140844420
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

Glava od tvrdog metala s 4 oštrice. Oblikovane oštrice s velikim učinkom bušenja, dugi radni vijek i slabo trošenje. Ne zapinje u armiranom betonu.

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. **Dizajn 2+2** spirale za brzo odvođenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka te manje opterećenje udarne bušilice.

Drška: SDS Plus

Duljina spirale: 150 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	4
Ø	8 mm
Duljina spirale	150 mm
ukupna duljina	215 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

