

HOLEX**Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama, cijela duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725245 140
GTIN	4045197887450
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:**DIN ISO 5749****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1,8 mm
ukupna duljina	140 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	2,8 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	kovan i kaljen u ulju
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađen
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

