



## Udarno svrdlo od tvrdog metala „7X“ SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 16X465mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	789057 16X465
GTIN	3165140844802
Razred artikla	76K

### Opis

#### Izvedba:

Glava od tvrdog metala s 4 oštrice. Oblikovane oštrice s velikim učinkom bušenja, dugi radni vijek i slabo trošenje. Ne zapinje u armiranom betonu.

#### Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. **Dizajn 2+2** spirale za brzo odvođenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka te manje opterećenje udarne bušilice.

Drška: SDS Plus

Duljina spirale: 400 mm

### Tehnički opis

Duljina spirale	400 mm
Broj oštrica Z	4
ukupna duljina	465 mm
Ø	16 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

