

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupolasta četka INOX žica 0,30 mm, Ø četke D1: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	573200 80
GTIN	4017359005859
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Za upotrebu na kutnim brusilicama i stacionarnim strojevima.

**S unutarnjim navojem M14. S unutarnjim navojem M14.**

**Upotreba:**

Najprikladnije za obradu površina, za skidanje srha, skidanje korodiranih slojeva, poliranje, uklanjanje boje, za temeljne premaze, lak, talog i dr.

**Tehnički opis**

Ø četke D <sub>1</sub>	85 mm
Debljina svornjaka	0,3 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	25 mm
maksimalan broj okretaja	8500 min <sup>-1</sup>
Navoj M	M14
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	valovito

Vrsta proizvoda

Kupolasta četka