

**Kliješta za rezanje VDE-izolirano, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725351 140
GTIN	4045197888068
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	140 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1,8 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC)
Materijal	Specijalni alatni čelik

Površina	neobrađeno
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta