

**ER stezna čahura s brtvom, ER32, nazivni stezni Ø d: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309001 4
GTIN	4045197888617
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

Prihvat	ER32
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	469 E
Vanjski Ø D	33 mm
Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta