



## Hlače s naramenicama Quality Dress, svijetlo siva, Konfekcijska veličina DE: 27



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091132 27
GTIN	4014382988876
Razred artikla	09S

### Opis

#### Izvedba:

Radna odjeća **Quality Dress** od 100 %-tne pamučne tkanine. Pamuk je izrazito otporan na kemijske i mehaničke utjecaje te toplinu. Prirodni pamuk pruža ugodan komfor pri nošenju, zahvaljujući svojstvima koji reguliraju temperaturu i visokom mogućnošću upijanja.

**Radne hlače** s pasicom podesivom za 6 cm.

- **Prišivena, povišena zaštita bubrega.**
- **Našiveni, otvoreni džep na prsima podijeljen trakom na čičak.**
- **Dvostrani džep s patentnim zatvaračem.**
- **Plastični zatvarač otporan na udarce i toplinu.**

#### Opis:

- **Patentni zatvarač u rasporu hlača.**
- **Dva našivena, pojačana prednja džepa.**
- **Džep s bočne strane.**
- **Našiveni džep za mobitel.**
- **Pojačano područje koljena.**
- **Džep za metar.**

#### Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Na upit dostupno i u drugim bojama.**

**Hlače s tregerima u plavo-zrnatoj izvedbi pod br. 091131.**

Sastav tkanine: 100% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 285 g/m<sup>2</sup>

Standardna odjeća: UV-standard 801

Pranje: 60 °C šareno rublje

## Tehnički opis

Džep za mobitel	da
Konfekcijska veličina DE	27
Broj džepova na bedru	1
Štitnik za bubrege	da
Džep	našiveni, s podijeljenom trakom na čičak
Materijal	Pamuk
Nasadno zatvaranje	Plastični zatvarač otporan na udarce i toplinu
Zatvarač za hlače	Patentni zatvarač
Veličina FR	50C
Broj bočnih džepova	2
pojačano područje koljena	da
dvostruki džep s patentnim zatvaračem	da
Broj džepova za metar	1
Broj džepova na koljenima	2
Završetak nogavice	ravno, otvoreno
Bočni džepovi	postavljeno, pojačano
Veličina UK	40S
Veličina US	40/32
Veličina IT	50C
Serijski naziv	QUALITY DRESS

Posebna usluga	oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	50C
Veličina NL	27
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	100% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	UV-standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	umjereno vruć, do najviše 150 °C
Boja	svijetlo siva
Vrsta proizvoda	Radničke hlače