

**Viljuškasto-okasti ključ, kromiran, širina ključa: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613950 16
GTIN	4045197159823
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalna visina otvora ključa $h_1$	8 mm
Duljina ključa L	200 mm
Širina ključa	16 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	13 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj ključa	15 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromiran
Atribut imena proizvoda	kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke