



Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 6mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 614200 6 |
| GTIN | 4018754019144 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, zaobljena površina

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 614600

Tehnički opis

| | |
|---|----------|
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 mm |
| Na strani prstena AS-Drive | da |
| Duljina ključa L | 125 mm |
| Širina ključa | 6 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| maksimalna visina prstena h _{2 maks} | 6 mm |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Položaj ključa | 15 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Čelik legiran kromom |
| Površina | površina kromirana preko nikla |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |