



## Akumulatorska kutna bušilica, tip: M4D2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070224 M4D2
GTIN	4002395000388
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

· **Red litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.**

Kompaktni **odvijač** i bušilica s litij-ionskim akumulatorom **s okretnim zglobom** za uporabu kao ravna ili kutna bušilica. REDLINK™ elektronska zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja. 21-stupanjsko podešavanje okretnog momenta s elektroničkom funkcijom isključivanja, stupnjem bušenja, prikazom napunjenosti akumulatora u uređaju, hodom desno/lijevo, **1/4 col prihvatom za šesterokutni nastavak (E 6,3).**

#### Prednost:

21-stupanjsko podešavanje okretnog momenta.

#### Dio isporuke:

Uključuje bateriju, punjač i transportni kofer.

#### Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i br. 073839.

### Tehnički opis

Pakiranje	Transportni kovčeg
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 200 min <sup>-1</sup>
Kapacitet baterije	2 Ah
Oznaka proizvođača	M4D-202B

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	3 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 4 V
Prihvat za alat	E 6,3
maskimalan okretni moment tvrdo	5 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	6 mm
Napon baterije	4 V
Oblik konstrukcije	Ravna bušilica
maksimalan broj okretaja 2. brzina	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Težina	0,5 kg
tipična uporaba	Medium
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Odvijač

## Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB4	073814 MB4
---	------------