

Garant
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, Širina ključa: 14 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614700 14
GTIN	4045197159991
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

Standard:
DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Duljina ključa L: 210 mm

maksimalna visina otvora ključa h₁: 6,5 mm

maksimalna visina prstena h_{2 maks}: 10 mm

Tehnički opis

Širina ključa	14 mm
maksimalna visina otvora ključa h ₁	6,5 mm
Duljina ključa L	210 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	10 mm
Položaj ključa	15 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke