



## Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, dugačka izvedba, broj ključeva: 9



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614210 9
GTIN	4018754058327
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

#### Standard:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, zaobljena površina

#### Dio isporuke:

Po 1 viljuškasto-okasti ključ br. 614600 / 614200 / 614900: Vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

#### Napomena:

**AS-drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

### Tehnički opis

Broj ključeva	9
Na strani prstena AS-Drive	da
Dimenzije širine ključa	metrički

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke

**Pribor**

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 21 mm

614200 21

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 19 mm

614200 19

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 22 mm

614200 22

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 13 mm

614200 13

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 16 mm

614200 16

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 17 mm

614200 17

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 24 mm

614200 24

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 18 mm

614200 18

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 10 mm

614200 10