



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Stojeće ljestve s prečkama, aluminijske, obostrane, broj gazišta: 2X10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Razred artikla	98G

**Opis****Izvedba:**

Profili od četverokutne cijevi, rebraste četverokutne prečke 30×30 mm, trajno pričvršćene na profil, konusne vodilice profila brinu za stabilnost. Gornji završeci profila s kapicama. Protuklizne nivello® kapice za ljestve. Velika stabilnost kod širenja ljestvi s pomoću 2 čvrste Perlon trake, sigurnosne kopče za osiguranje kod transporta. Pocinčane čelične šarke s vijcima.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnički opis**

Težina	13,3 kg
donja vanjska širina	0,65 m
Izvedba nagazne površine	Prečka
Prohodnost	obostrani
Dubina prečke/stepenice	30 mm
Radna visina cca	3,3 m

Broj stupnjeva	10
Duljina ljestvi	2,95 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve