



Dijamantna rezna ploča, Ø ploče: 76mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563417 76
GTIN	3165140820110
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

Uske rezne ploča za uska područja primjene.
Sinteriran zatvoren dijamantni rub oštrice. Čisti rez.

Upotreba:

Za rezanje fine keramike, pločica i mramora.

Odgovara :

Akumulatorska brusilica s malim kutom br. 077100 ili **ravna brusilica** sa steznim trnom br. 563070.

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Ø bušenja: 10 mm

Širina vodilice: 1,9 mm

Ø bušenja: 10 mm

Tehnički opis

Širina vodilice	1,9 mm
Ø ploče	76 mm
Ø bušenja	10 mm

maksimalan broj okretaja	20150 min ⁻¹
za debljinu materijala	5,7 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Opis oblika	ravno
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
Pogonski stroj	Ravna brusilica
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Kamen	prikladno		