



## Rezna ploča od tvrdog metala, Ø ploče: 76mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563418 76
GTIN	3165140827621
Razred artikla	54B

### Opis

#### Izvedba:

Uske rezne ploča za uska područja primjene.  
Čelična ploča sa zalemljenim HM-granulatom na oštrici.

#### Upotreba:

Za rezanje drva, plastike, gipsvlaknastih ploča.

#### Odgovara :

**Akumulatorska brusilica s malim kutom** br. 077100 ili **ravna brusilica** sa steznim trnom br. 563070.

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Ø bušenja: 10 mm

Širina vodilice: 1 mm

Ø bušenja: 10 mm

### Tehnički opis

Širina vodilice	1 mm
Ø ploče	76 mm
Ø bušenja	10 mm

maksimalan broj okretaja	20100 min <sup>-1</sup>
za debljinu materijala	3 - 5 mm
Opis oblika	ravno
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	plastika
optimalno za materijal	drvo
optimalno za materijal	Gipsane ploče
Pogonski stroj	Ravna brusilica
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		