

Ansell**Par rukavica HyFlex® 48-102, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094268 7
GTIN	10076490054455
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® serija. Fine pletene rukavice s prevlakom s unutarnje strane dlana za suha radna okruženja. Prikladno za precizne radove uz visoku prozračnost. Za lagane poslove u industriji. Dobra pokretljivost za precizno rukovanje manjim objektima. Posebno prikladna za lagane montažne radove, inspekciju, ambalaža malih dijelova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Sadržaj	12
EN 388	4121A
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	219 mm
Boja	siva
Težina	15 g
Tehnologija pletenja	13G
Primjena	višekratno
Materijal	PU
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice