

**Akumulatorska kutna bušilica, tip: 71050462****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075123 71050462
GTIN	4014586881775
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:****Fine akumulatorske kutne bušilice –**

- **Visina prijenosnika samo 96mm uključujući bušeću glavu, udaljenost od kuta 17mm.**
- **Ugrađeni prekidač s preklapanjem na desni/lijevi hod za ugodno rukovanje.**
- **Konusni prihvat bušačih vratila za preciznu koncentričnost.**
- **0-verzija bez akumulatora i punjača.**
- **kompaktne za radove na teško dostupnim mjestima.**
- **Kontinuirano elektroničko namještanje broja okretaja za lagano bušenje.**

Prednost:

Za radove na teško dostupnim mjestima.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bušeću glavu s nazubljenim vijencem 0,8 – 10 mm.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatora, starter garniture i akumulatora pronaći ćete pod br. 073836; 073838 i 073845 FE80-BC.

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Oznaka proizvođača: AWB P10 SELECT

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Napon baterije: 18 V

maksimalan broj okretaja: 0 - 1370 min⁻¹

Prihvat stezne glave: B10
Područje stezanja stezne glave: 0,8 - 10 mm

Tehnički opis

Težina	2 kg
Napon baterije	18 V
maksimalan broj okretaja	0 - 1370 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	10 mm
Područje stezanja stezne glave	0,8 - 10 mm
Oznaka proizvođača	AWB P10 SELECT
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	25 mm
Prihvat stezne glave	B10
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 18 V
Vrsta proizvoda	Bušilica

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073836 FE18
Garnitura akumulatora tip 92604325	073832 92604325
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073838 FE18
Garnitura akumulatora tip 92604323	073832 92604323
Uređaj za punjenje akumulatora tip FE30	073845 FE30
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18
Uređaj za punjenje akumulatora tip FE50	073845 FE50
Uređaj za punjenje akumulatora tip FE80	073845 FE80

