

**Garant****Visokoprecizan visinomjer s povećalom, visina označavanja: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443450 600
GTIN	4045197889911
Razred artikla	41F

**Opis****Izvedba:**

Stabilno podnožje s brušenom površinom za stajanje i utorima za prljavštinu. Ergonomske, udobne plastične kapice sa Santoprene® površinom. Očitavanje bez paralelnih osi s finom i kontrastnom skalom. **Dodatno povećalo za optimalnu čitljivost.** Svi dijelovi s kojih se očitavaju vrijednosti su mat kromirani, bez odsjaja. Uključujući fino podešavanje i vijak za pričvršćivanje. Plosnata igla za označavanje opremljena tvrdim metalom za jednostavno označavanje, ujedno i u malim utorima, izmjenjiva. Mogućnost označavanja od 0, dimenzije označavanja mogu se izravno prenijeti bez greške u izračunu. Sklopljiva zaštitna kapica koja se može skinuti za zaštitu od ozljeda.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Stabilno podnožje s brušenom površinom za stajanje i utorima za prljavštinu. Ergonomske, udobne plastične kapice sa Santoprene® površinom. Plosnata igla za označavanje opremljena tvrdim metalom za jednostavno označavanje, ujedno i u malim utorima, izmjenjiva. Mogućnost označavanja od 0. Dimenzije označavanja mogu se izravno prenijeti bez greške u izračunu. Sklopljiva zaštitna kapica koja se može skinuti za zaštitu od ozljeda. Uključujući fino podešavanje i vijak za pričvršćivanje.

**Dodatno povećalo za optimalnu čitljivost.** Svi dijelovi za očitavanje su kromirani bez sjaja.

**Dio isporuke:**

Uključuje iglu za označavanje br. 444010 vel. 75.

## Tehnički opis

Granica odstupanja	0,08 mm
Skale	1/50 mm
Širina površine podnožja	110 mm
Kalibriranje	E1
Presjek mjernih stupova	30×12 mm
Visina označavanja	600 mm
Duljina površine podnožja	165 mm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

## Usluge

KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024630 1000
DAkKS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024640 1000

## Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom duljina 75 mm	444010 75
---	-----------