

uvex**Par rukavica uvex phynomic XG, veličina rukavice: 10**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094407 10
GTIN	4048612036655
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex phynomic XG. Prevlaka od nitrilne pjene s uvex Xtra Grip tehnologijom osigurava izvanredno dobar hvat u kombinaciji s visokim stupnjem prozračnosti. Usprkos svojem robusnom izgledu i otpornosti na trošenje, rukavice se odlikuju niskom težinom i visokim stupnjem fleksibilnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Seriya	uvex phynomic
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4121X
Materijal nosača	Poliamidni reciklat, elasthan, ugljik
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / antracit
Težina	35 g
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice