

Ansell**Par rukavica ActivArmr Hycron® 27-805, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 094431 10 |
| GTIN | 10076490484085 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

ActivArmr Hycron® serija. **Otporne rukavice** od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim područjima. Visok stupanj otpornosti na oštre materijale. Robusniji i fleksibilniji od PVC-a, imaju tri puta veću dugotrajnost u odnosu na teške kožne rukavice.

Učinkovita blokada masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo. Sa sigurnosnim produženim dijelom rukavice i potpunom prevlakom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|-------------------|---------|
| Veličina rukavice | 10 |
| Serija | Hycron® |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice |
| Kategorija zaštite | Kategorija II |
| Sadržaj | 12 |
| Funkcija rukavice | Bez silikona |
| Funkcija rukavice | ne sadrži lateks |
| EN 388 | 4121B |
| Materijal nosača | Pamuk |
| Prevlaka | Nitril |
| Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka |
| Područje primjene | Heavy Duty |
| Duljina | 256 mm |
| Boja | plavo |
| Težina | 69 g |
| Primjena | višekratno |
| Materijal | Nitril |
| Razred zaštite od porezotina | B |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |