



## Par rukavica RewoMech 641, veličina rukavice: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094377 8
GTIN	4008198764182
Razred artikla	04Q

### Opis

#### Izvedba:

RewoMech 641. **Otporna umjetna koža** za zaštitu pri mehaničkim radovima. Rukavicama korisnik može dobro rukovati i mokrim dijelovima i one, zahvaljujući ubačenoj barijeri vlage od Tyvek®, štite dlan od ulja i vlage. Produljeni dio rukavice ima zatvarač na čičak. Rukavice dišu i predstavljaju alternativu uobičajenim kožnim rukavicama. Posebno prikladne za obradu metala i plastike, fine mehanike, radove montaže i transporta.

#### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

#### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

### Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Oznaka proizvođača	RewoMech 641
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	2121X
Materijal nosača	Umjetna koža
Područje primjene	Svestranost
Duljina	240 - 260 mm
Boja	siva / crna
Težina	90 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice