

Ansell**Par rukavica ActivArmr Hycron® 27-805, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094431 11
GTIN	10076490484078
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

ActivArmr Hycron® serija. **Otporne rukavice** od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim područjima. Visok stupanj otpornosti na oštre materijale. Robusniji i fleksibilniji od PVC-a, imaju tri puta veću dugotrajnost u odnosu na teške kožne rukavice.

Učinkovita blokada masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo. Sa sigurnosnim produženim dijelom rukavice i potpunom prevlakom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Serija	Hycron®

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	4121B
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Područje primjene	Heavy Duty
Duljina	256 mm
Boja	plavo
Težina	69 g
Primjena	višekratno
Materijal	Nitril
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice